



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 50



Données de commande

N° commande	082000 50
GTIN	4250004100572
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.

- **5 modes d'ultrasons.**
- **Possibilité d'enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.**
- **Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Largeur appareil	425 mm
Hauteur cuve de nettoyage	290 mm
Poids	30,4 kg
Tension nominale	220 - 240 V
Puissance de chauffage	1600 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur panier	300 mm
Référence fabricant	Select 500
Longueur appareil	775 mm
Longueur panier	460 mm
Puissance de crête des ultrasons	2160 W
Volume	49,7 l
Volume de travail recommandé	40,3 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierSelect 50	082101 50
-----------------	-----------