



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra TT, Type: 20



Données de commande

N° commande	082001 20
GTIN	4250004100312
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra TT pour une utilisation intensive.

- **Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic commutable.**
- **Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.**
- **Avertissement visuel de la température limite pour protéger les pièces sensibles.**
- **Régulation personnalisée de la durée et de la température.**
- **Panneau de commande clair protégé contre les projections d'eau.**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Référence fabricant	xtra TT 200H
Puissance de chauffage	300 W
Tension nominale	220 - 240 V
Puissance de crête des ultrasons	1200 W
Longueur appareil	420 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur appareil	390 mm
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Poids	13 kg
Longueur panier	280 mm
Largeur panier	250 mm
Volume	18 l
Volume de travail recommandé	13 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Panierxtra TT 20	082104 20
------------------	-----------