



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra TT, Type: 12



Données de commande

N° commande	082001 12
GTIN	4250004100305
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra TT pour une utilisation intensive.

- **Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic commutable.**
- **Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.**
- **Avertissement visuel de la température limite pour protéger les pièces sensibles.**
- **Régulation personnalisée de la durée et de la température.**
- **Panneau de commande clair protégé contre les projections d'eau.**

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Référence fabricant	xtra TT 120H
Poids	11 kg
Longueur panier	262 mm
Longueur appareil	440 mm
Largeur appareil	340 mm
Puissance de chauffage	200 W
Tension nominale	220 - 240 V
Hauteur cuve de nettoyage	200 mm
Largeur panier	222 mm
Puissance de crête des ultrasons	800 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Volume	14 l
Volume de travail recommandé	10 l
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

Panierxtra TT 12	082104 12
------------------	-----------