



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Easy 1, Type: 1



Données de commande

N° commande	082003 1
GTIN	4250004100626
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Pour l'élimination d'huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d'oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d'accès, sans endommagement de l'objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Puissants et destinés aux débutants, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select Easy.

- **2 modes d'ultrasons.**
- **Température réglable par incréments de 5 °C.**
- **Sélecteur électronique et affichage par LED de tous les états de fonctionnement.**
- **Retour sonore et visuel sur l'état de fonctionnement.**
- **Cuve en acier inoxydable étiré.**

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Longueur appareil	235 mm
Hauteur appareil	200 mm
Hauteur cuve de nettoyage	55 mm
Volume	0,9 l
Poids	2 kg
Volume de travail recommandé	0,7 l
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur panier	70 mm
Puissance de chauffage	60 W
Référence fabricant	Elmasonic Easy 1L
Capacité de la cuve de nettoyage	1 l
Longueur panier	155 mm
Longueur cuve de nettoyage	185 mm
Largeur appareil	135 mm
Largeur cuve de nettoyage	80 mm
Indice de protection IP	IP 20
Tension nominale	220 - 240 V
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons

Accessoires

PanierEasy 1	082102 1
--------------	----------