

Mitutoyo**Colonne de mesure 2D numérique Linear Height, Type: 600F****Données de commande**

N° commande	445395 600F
GTIN	4550501366366
Classe d'article	44B

Description**Exécution:**

- **Combinaison parfaite entre polyvalence et précision maximum dans cette catégorie d'appareils.**
- **Utilisation intuitive grâce aux menus explicites, y compris 21 langues.**
- **Ecran tactile de 8,4 pouces avec affichage couleur et rétroéclairage.**
- **Mécanisme d'entraînement pneumatique.**
- **Déroulement automatique des programmes de pièces appris.**
- **Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/ \pm NG.**
- **Fonctionnement autonome par batterie. Autonomie d'environ 4 heures. Possibilité d'ajouter une deuxième batterie.**
- **Entrée DIGIMATIC pour comparateurs numériques.**
- **Sortie DIGIMATIC pour U-Wave ou imprimante.**
- **Impression des résultats de mesure via l'imprimante de reçus / l'imprimante Digimatic 498701 ou transmission au PC par communication sans fil (câble USB / clé USB).**

Livraison:

Avec palpeur à bille de \varnothing 5 mm et support, bloc d'étalonnage (également pour palpeurs coniques), bloc d'alimentation, 1x batterie NiMH et housse de protection.

Description technique

Hauteur totale	996 mm
Nombre de batteries incluses	1
Ecart de perpendicularité (frontal)	5 µm
Force de mesure	1 N
Méthode de déplacement du chariot de mesure	pneumatique
Exécution	Sans poignée
Rectitude	4 µm
Incrément numérique convertible	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de mesure	0 - 600 mm
Série	LH-600
Type de batterie	Nickel-hydrure métallique
Poids	26,1 kg
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Plage d'utilisation maximale	0 - 972 mm
Répétabilité (plan)	0,4 µm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Diagonale d'écran	21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage	oui
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Type de produit	Colonnes de mesure

Services

Etalonnage Colonnes de mesure numériques Plage de mesure maximale 1000 mm

024000 1000

Étalonnage DAkkSColonne de mesure numérique Plage
de mesure maximale 1000 mm

024010 1000

Accessoires

Mini-processeur / imprimante DP-1 VA Type DP1VA

498701 DP1VA