



Poignée transversale, 1/4 pouce avec cliquet intégré, Type: 1/4



Données de commande

N° commande	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Manche bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force très élevée et un travail sans fatigue. Pour rotation à gauche et à droite (avec levier d'inversion). Le cliquet intégré à denture fine (80 dents / angle de reprise 4,5°) simplifie et accélère le vissage, notamment grâce à la douille à rotation rapide, sans nécessiter de nouvelle mise en place laborieuse.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Description technique

Référence fabricant	411 A RA
Matériau poignée	2 composants
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	110 mm

Nombre de dents	80
Cliquet réversible	oui
Avec éjecteur	oui
Avec QuickRelease	non
Type de produit	Clé à douilles