



Porte-tournevis à magasin et cliquet réversible de précision "Zyklop Pocket" avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Nombre de pièces: 13



Données de commande

N° commande	676635 13
GTIN	4013288221834
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré. Le logement direct magnétique transforme simultanément le cliquet de 3/8 pouce en tournevis à cliquet pour embouts avec porte-embouts 1/4 pouce. La tête librement orientable peut être fixée dans 5 positions définies. Le cliquet réversible de précision possède 72 dents et un angle de reprise à 5°.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C6,3 pour Phillips: 1 de chaque, 675520 réf. 1/25; 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C6,3 pour Pozidriv: 1 de chaque, 675540 réf. 1/25; 2/25

Embouts, longueur 25 mm, C6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, longueur 25 mm, C6,3, pour Torx® femelles: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Référence fabricant	8009 Zyklus Pocket Set 1
Longueur totale	133 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675520 1/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675520 2/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675540 1/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3BiTorsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675540 2/25