



Bicycle Set 3 41 pièces, Nombre d'outils: 41



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 680701 41 |
| GTIN | 4013288211248 |
| Classe d'article | 63H |

Description

Exécution:

Jeu d'outils pour vélos avec cliquet, embouts, douilles et porte-embouts, dans un ensemble compact. Idéal comme compagnon universel avec une multitude d'applications de vissage. Porte-embouts de haute qualité avec manche Kraftform Plus pour un travail ergonomique agréable, évitant les ampoules et les callosités. Zones de préhension dures pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souples pour une transmission de couple élevée. Cliquet pour embouts pour un travail rapide lorsque le vissage à la machine ou avec un outil à main classique n'est pas possible pour des raisons de place. Commutation gauche/droite rapide et inversement grâce au levier d'inversion. Rotation rapide (avec le pouce) grâce au moletage de la tête à cliquet. Utilisation très simple, même d'une seule main. Tête à cliquet/levier ergonomiques: géométrie Kraftform avec surfaces d'appui parfaitement adaptées aux doigts. Grâce au porte-embout direct dans la tête à cliquet, la structure de l'outil est très petite pour des hauteurs de travail réduites. Petit angle de reprise à 6° pour un travail précis. Conception robuste en acier plein forgé. Couples de serrage supérieurs à 65 Nm. Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide: utilisable comme rallonge, pour un changement d'embout ultra-rapide sans outil supplémentaire, même pour les embouts de petite taille, à une seule main. Embouts extra-rigides, pour une utilisation universelle. Douilles à main et machine pour pratiquement toutes les applications. Avec système d'identification d'outils "Take it Easy" avec code couleur en fonction des tailles - pour une identification rapide et aisée de l'outil désiré.

Prise en main facile, même avec des mains couvertes d'huile. Avec rainure de guidage à bille. Pour vis et écrous à tête hexagonale. En chrome-vanadium mat chromé. Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibres de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante.

Description:

- **Jeu d'outils de vissage compact de 41 pièces pour vélos, également pour une utilisation mobile.**
- **Assortiment pratique pour réaliser soi-même des travaux de montage et de réparation.**
- **Outils pour les profils de vis les plus courants sur les vélos de route, les VTT et les vélos électriques.**
- **Avec système d'identification d'outils "Take it easy": code couleur en fonction des tailles.**
- **Trousse en tissu robuste, compacte, légère et protégeant les surfaces.**
- **Avec deux démonte-pneus avec fonctions supplémentaires.**

Avantage(s):

- **Bicycle Set 3 est un jeu d'outils pratiques pour effectuer soi-même des travaux de montage et de réparation sur des vélos de route, des VTT et des vélos électriques. Particulièrement pratique: le BitCheck vide, également inclus, peut être équipé d'outils pour les déplacements. Moins de poids lors des randonnées à vélo.**
- **Le mini-cliquet pour embouts Zyklop permet d'atteindre des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la molette, qui permet d'accélérer considérablement le vissage, le cliquet pour embouts ne devant être utilisé que pour le serrage final de la vis via la poignée.**
- **Commutation gauche/droite aisée grâce à un levier sur la tête à cliquet.**
- **Les embouts TZ sont des embouts extra-rigides avec zone de torsion. Les embouts de torsion permettent d'amortir les des pics de couple dans la zone de torsion. Cela permet d'éviter une usure prématurée et d'augmenter la durée de vie de l'embout.**
- **Les douilles Zyklop sont conçues pour une utilisation manuelle et mécanique (non impact). Elles sont dotées d'une rainure de guidage à bille et d'un moletage à leur extrémité arrière pour une meilleure prise en main en cas d'utilisation manuelle. Elles sont fabriquées en chrome-vanadium, chromé mat. Système d'identification d'outils "Take it easy": avec code couleur en fonction des tailles et indication de la taille - pour une identification rapide et aisée de la douille désirée.**
- **Les démonte-pneus en plastique renforcé de fibres de verre permettent de retirer les pneus de la jante en toute sécurité, sans endommager la jante. Avec l'un des démonte-pneus, faire levier avec la jante, l'accrocher à un rayon et détacher le pneu avec le deuxième démonte-pneu. Les deux démonte-pneus s'emboîtent l'un dans l'autre et ne peuvent donc pas se perdre séparément.**
- **La prise hexagonale de 1/4 pouce du démonte-pneu 9502 permet d'utiliser un embout de 1/4 pouce. Il est ainsi possible d'effectuer des vissages simples.**

Livraison:

- 1× cliquet pour embouts à emmanchement 1/4 pouce, 87 mm.
- 1× porte-embouts à emmanchement 1/4 pouce, 50 mm.
- 1× adaptateur, tige d'embout 1/4 pouce vers carré 1/4 pouce.
- 1 × porte-embouts à changement rapide Rapidaptor.

- 1 douille 1/4 pouce pour 6 pans mâle de chaque, 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
- 1 embout 1/4 pouce, pour Phillips de chaque, PH1; PH2; PH3.
- 1 embout 1/4 pouce, pour Torx® femelles de chaque, TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
- 1 embout 1/4 pouce, pour vis à fente de chaque, SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
- 1 embout 1/4 pouce, pour 6 pans creux, avec tête sphérique de chaque, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 1× démonte-pneu avec emmanchement 1/4 pouce, 105 mm.
- 1× démonte-pneu avec démonte-obus, 105 mm.
- 1× trousse en tissu
- 1× bandes auto-agrippantes

Description technique

| | |
|-----------------------|--|
| Référence fabricant | Bicycle Set 3 |
| Nombre de pièces | 41 |
| Emballage | Trousse en tissu |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour Phillips |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 4 pans |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® |
| Type de produit | Jeu d'outils |

Accessoires

Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 Type 1/4

676645 1/4