

**uvex****Casques de chantier uvex pronamic alpine MIPS, Couleur: ORANGE****Données de commande**

N° commande	097839 ORANGE
GTIN	4031101959962
Classe d'article	04U

**Description****Exécution:**

Ce **casque de sport multifonction** combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d'un casque d'escalade. Pronamic est synonyme de protection optimale (**protection**) et de dynamisme (**dynamic**). Réglage pratique de la largeur à l'aide d'une molette caoutchoutée. Réglage progressif de l'intérieur pour un ajustement optimal. Grandes ouvertures d'aération sur le côté du casque. Nombreux éléments de fixation pour accessoires, tels que lunettes de protection, écran facial et lampe frontale. Coque légère et résistante en ABS. Résistant au froid **jusqu'à -30 °C**.

- **Harnais 4 points**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en PU**
- **Protège-nuque amovible**
- **Avec molette**

Avec **technologie MIPS intégrée**.

**Utilisation:**

Maintenance, échafaudage, entretien, montage, travaux en hauteur et interventions de sauvetage.

**Norme:**

DIN EN 392; DIN EN 12492

## Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Référence fabricant	pronamic alpine MIPS hi-viz orange
Couleur	orange
Taille	53 - 63 cm
Poids	490 g
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Propriétés du casque	Protection contre la déformation latérale
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 397
Norme	DIN EN 12492
Type de produit	Casques de chantier