

uvex**Casques de chantier uvex pronamic alpine MIPS, Couleur: WHITE****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 097839 WHITE |
| GTIN | 4031101959924 |
| Classe d'article | 04U |

Description**Exécution:**

Ce **casque de sport multifonction** combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d'un casque d'escalade. Pronamic est synonyme de protection optimale (**protection**) et de dynamisme (**dynamic**). Réglage pratique de la largeur à l'aide d'une molette caoutchoutée. Réglage progressif de l'intérieur pour un ajustement optimal. Grandes ouvertures d'aération sur le côté du casque. Nombreux éléments de fixation pour accessoires, tels que lunettes de protection, écran facial et lampe frontale. Coque légère et résistante en ABS. Résistant au froid **jusqu'à -30 °C**.

- **Harnais 4 points**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en PU**
- **Protège-nuque amovible**
- **Avec molette**

Avec **technologie MIPS intégrée**.

Utilisation:

Maintenance, échafaudage, entretien, montage, travaux en hauteur et interventions de sauvetage.

Norme:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Description technique

| | |
|----------------------|--|
| Couleur | blanc |
| Taille | 53 - 63 cm |
| Référence fabricant | pronamic alpine MIPS weiss |
| Réglage en largeur | Fermeture rotative |
| Poids | 490 g |
| Propriétés du casque | Propriétés de protection jusqu'à -30 °C |
| Propriétés du casque | Protection contre les projections de métal fondu |
| Propriétés du casque | Protection contre la déformation latérale |
| Matériau coquille | ABS |
| Norme | DIN EN 397 |
| Norme | DIN EN 12492 |
| Type de produit | Casques de chantier |