

metabo**Marteau perforateur sans fil, sans batterie, Type: KHLTXBL28Q****Données de commande**

N° commande	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.**

Le marteau perforateur est doté d'un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d'appui minimum. **Metabo Quick:** changement de mandrin rapide et sans outil.

Marteau combiné avec 3 fonctions: **perçage à percussion, perçage et burinage.**

- **Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.**
- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Débrayage de sécurité: débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.**
- **Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré.**
- **Puissance de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de percussion hautes performances.**
- **Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 28 (accessoire).**
- **Metabo VibraTech (MVT): pour un travail préservant la santé et réduisant la fatigue, même en utilisation continue.**
- **En option, réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux plus tendres.**

- Démarrage progressif électronique pour un pré-perçage précis.
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage.

Avantage(s):**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur. Avec mandrin marteau et mandrin à serrage rapide.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Nombre de batteries incluses	0
Nombre de coups max.	4470 min ⁻¹
Référence fabricant	KH 18 LTX BL 28 Q
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Tension de la batterie	18 V
Forme du porte-outils	SDS Plus
Poids sans batterie	3,4 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	28 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Energie de frappe	3 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Marteau perforateur