

metabo**Meuleuses d'angle, Type: WEV11-125****Données de commande**

N° commande	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. Meuleuse d'angle compacte avec **réglage de la vitesse de rotation** et **poignée la plus fine de sa classe de puissance** pour une ergonomie parfaite.

- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.**
- **Vitesse constante en charge.**
- **Moins fatigant que jamais: meuleuse d'angle compacte avec réglage de la vitesse de rotation et poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite.**
- **Plus longue durée de vie, puissance d'entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu'à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.**
- **Changement de disque rapide et sans outil d'une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Raccord fileté	M14
Référence fabricant	WEV 11-125 Quick
Poids	2,1 kg
Démarrage en douceur	oui
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	125 mm
Longueur câble	4 m
Particularité	Système à changement rapide
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation à vide	2800 - 10500 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle