

metabo**Meuleuses d'angle, Type: WEV15-125****Données de commande**

N° commande	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. Meuleuse d'angle robuste **à entraînement puissant** avec réglage de la vitesse de rotation pour une progression de travail rapide.

- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.**
- **Vitesse constante en charge.**
- **Durée de vie maximale dans les applications extrêmes: meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation et densité de puissance la plus élevée de sa catégorie pour une progression de travail rapide.**
- **Plus longue durée de vie, puissance d'entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu'à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.**
- **Changement de disque rapide et sans outil d'une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Description technique

Poids	2,5 kg
Particularité	Système à changement rapide
Raccord fileté	M14
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	WEV 15-125 Quick
Longueur câble	4 m
Démarrage en douceur	oui
Ø disque max.	125 mm
Puissance absorbée	1550 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation à vide	2800 - 11000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle