

metabo**Meuleuses d'angle INOX, Type: WEV17-125****Données de commande**

N° commande	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. Meuleuse d'angle extrêmement robuste avec démultiplication élevée et **vitesse de rotation fortement réduite** et réglable pour un ponçage à froid. Idéale **pour le travail de l'acier inoxydable**.

- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.**
- **Vitesse constante en charge.**
- **Plus longue durée de vie, puissance d'entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu'à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.**
- **Changement de disque rapide et sans outil d'une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Description technique

Dispositif homme-mort	oui
Poids	2,5 kg
Démarrage en douceur	oui
Puissance absorbée	1700 W
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Raccord fileté	M14
Référence fabricant	WEV 17-125 Quick Inox
Ø disque max.	125 mm
Type de câble	4
Particularité	Système à changement rapide
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation à vide	2000 - 7600 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle