

metabo**Meuleuses d'angle, Type: WEA17-125****Données de commande**

N° commande	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. Meuleuse d'angle de 1 700 watts offrant la puissance d'une grande meuleuse et la maniabilité d'une petite meuleuse pour un enlèvement de matière extrêmement rapide.

- **Autobalancer intégré pour une réduction des vibrations dans la main et le bras allant jusqu'à 50%, une plus longue durée de vie de la machine et une durée de vie des disques abrasifs jusqu'à deux fois plus longue.**
- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.**
- **Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.**
- **Vitesse constante en charge.**
- **Plus longue durée de vie, puissance d'entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu'à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.**
- **Changement de disque rapide et sans outil d'une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.**
- **Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Description technique

Puissance absorbée	1700 W
Poids	2,5 kg
Longueur câble	4 m
Particularité	Système à changement rapide
Démarrage en douceur	oui
Raccord fileté	M14
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	125 mm
Référence fabricant	WEA 17-125 Quick
Arrêt kickback	oui
Vitesse de rotation à vide	11000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle