

metabo**Meuleuses d'angle, Type: W850-125****Données de commande**

N° commande	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Vous définissez la limite - pas votre machine.**

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. **Meuleuse d'angle compacte et maniable** pour travaux légers.

- **Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge.**
- **Protection anti-redémarrage après une coupure de courant.**
- **Robuste, universelle et économique: meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications.**
- **Capot de protection résistant à la torsion.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Description technique

Puissance absorbée	850 W
Raccord fileté	M14
Ø disque max.	125 mm
Poids	1,8 kg
Longueur câble	2,5 m

Particularité	Protection anti-redémarrage
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	W 850-125
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation à vide	11500 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle