

metabo**Meuleuses d'angle, Type: WEPBA24230****Données de commande**

N° commande	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle 230 mm puissante avec moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie:

- **Arrêt électronique de sécurité: minimise le rebond en cas de blocage du disque - pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage.**

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, écrou à serrage rapide.

Puissance absorbée: 2400 W

Vitesse de rotation à vide: 6600 min⁻¹

Couple: 17 Nm

Raccord fileté: M14

Ø disque max.: 230 mm

Poids: 6,2 kg

Description technique

Longueur câble	4 m
Arrêt kickback	oui
Démarrage en douceur	oui
Dispositif homme-mort	oui
Poids	6,2 kg

Ø disque max.	230 mm
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance absorbée	2400 W
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Couple	17 Nm
Raccord fileté	M14
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation à vide	6600 min ⁻¹
Tension nominale	240 V
Type de produit	Meuleuses d'angle