

metabo**Meuleuses d'angle, Type: WEA19-1800****Données de commande**

N° commande	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Puissante meuleuse d'angle de 180 mm avec la profondeur de coupe d'une meuleuse d'angle de 230 mm.

- **Vibrations réduites pour un travail sans fatigue grâce à la poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalancer intégré.**
- **Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.**
- **Carter d'engrenage orientable par incréments de 90°.**
- **Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximal et un travail facile en hauteur.**
- **Moteur Marathon Metabo avec nouveau système de refroidissement et de balais de charbon pour une durée de vie deux fois plus longue.**
- **Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC): progression de travail rapide grâce à une vitesse constante en charge.**
- **Système M-Quick pour un changement de disque sans outil sur simple pression d'un bouton.**
- **Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorcion.**
- **Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque au niveau le plus faible du marché – pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail.**
- **Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage M-Quick.

Description technique

Particularité	Profondeur de coupe élevée
Particularité	Système M-Quick
Puissance absorbée	1900 W
Vibrations maximales suivant EN	4,9 m/s ²
Vitesse de rotation max.	8200 min ⁻¹
Référence fabricant	WEA 19-180 Quick RT
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Longueur câble	4 m
Prof. de tronçonnage max.	60 mm
Poids	2,7 kg
Ø disque max.	180 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angles