

metabo**Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion, Type: SB18LBL****Données de commande**

N° commande	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.**

Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail. Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

- **Perceuse-visseuse à percussion sans fil extrêmement compacte pour applications universelles.**
- **Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.**
- **Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et magasin d'embouts, se fixant à droite ou à gauche.**

Avantage(s):**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries Li-Ion, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Emballage	Metabox
Utilisation type	Medium
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Nombre de coups max.	26000 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	32 mm
Référence fabricant	SB 18 L BL
Couple max. doux	25 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation à vide	0 - 550
Vitesse de rotation à vide	0 - 1850
Poids, batterie comprise	1,4 kg
Couple max. dur	60 Nm
Nombre de batteries incluses	2
Poids sans batterie	0,9 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Type de moteur	sans balais
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion

