

metabo**Perceuse-visseuse sans fil avec batterie LiHD, Type: BSLTBL****Données de commande**

N° commande	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick System.**

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** claire et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.**
- **Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.**
- **Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts, se fixant à droite ou à gauche.**
- **Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu'une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.**

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries LiHD, chargeurs et metaBOX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie	1,2 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2100 min ⁻¹
Couple max. doux	34 Nm
Type de moteur	sans balais
Référence fabricant	BS 18 LT BL
Utilisation type	Strong
Poids, batterie comprise	1,8 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Couple max. dur	75 Nm
Emballage	Metabox
Capacité de la batterie	4 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	38 mm
Type de produit	Perceuse-visseuse

USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, avec 2 batteries, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

Accessoires

Chargeur de batterie Type ASC55-8	073890 ASC55-8
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55