



Casques de chantier EVO® 3, Couleur: YELLOW



Données de commande

N° commande	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Classe d'article	09W

Description

Exécution:

Le casque de protection pour l'industrie **EVO® 3** combine une excellente protection, grâce à sa coque intérieure robuste, avec de nombreux avantages en termes de confort. Le **serre-nuque bas** permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le **système de harnais à 6 points** peut être réglé en profondeur et garantit un **ajustement optimal**. **Aérations latérales et arrière** pour un mouvement d'air optimal à l'intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec **bandeau antitranspiration en coton Chamlon™** confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages.

- **Harnais 6 points**
- **Avec molette**
- **Système d'aération intégré**

Norme:

DIN EN 397

Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Matériau coquille: HDPE

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 53 - 64 cm

Poids: 372 g

Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Couleur	Jaune
Poids	372 g
Taille	53 - 64 cm
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Matériau coquille	HDPE
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier