

## HEDI

### Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL, CZ, Type: 50R



#### Données de commande

N° commande	081104 50R
GTIN	4003644024117
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Pour une utilisation de brève durée à l'extérieur.: Agréée pour une utilisation de brève durée à l'extérieur.

##### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Description technique

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Système de diagnostic disponible	oui
Longueur câble	50 m
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Conception du câble	3G1,5
Nombre de prises	3
Matériau boîtier	Plastique
Couleur du câble	noir
Indice de protection IP	IP 44
Matériau câble	Caoutchouc
Classe de câble	H05RR-F
Type de produit	Enrouleurs de câble