

**APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Classe d'article	22A

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / a_p max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,5 mm

Description technique

Rayon d'angle	0,5 mm
Type	UNI
Code ISO plaquette	APKT 1003 PDER
Nuance	HBM025
Type d'outils	HM

Épaisseur plan de travail	3,5 mm
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	220 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	255 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	205 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	175 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	155 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	150 m/min	K
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		