

Garant**Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire, Longueur totale: 300mm**

Données de commande

N° commande	706001 300
GTIN	4067263031468
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement.

Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l'arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.

Description technique

Serrage pour tubes	2,3/4 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	60 mm
Longueur totale	300 mm
Nombre de crans pour réglage	30
Surface	phosphate de manganèse, mâchoires polies
Norme	DIN ISO 8976
Exécution des mors	Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Déplacement rapide	oui
Possibilité de réglage fin rapide	oui
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise