

KERN**Plate-forme de pesée, type DS haute résolution, Plage de pesée maximale: 65kg**

Données de commande

N° commande	479611 65
GTIN	4045761356993
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Plate-forme de pesée robuste utilisée comme balance pour colis, industrielle et compteuse.**
- **Afficheur avec hauteur de chiffre de 21 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l'aide d'un câble flexible.**
- **Plate-forme robuste avec capot de protection pour l'afficheur.**
- **Utilisation simple, didactique avec dialogue (oui / non) sur l'affichage.**
- **Fonctionnement sur batterie (batterie disponible sur demande) ou sur secteur.**
- **Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.**
- **Avec optimisation automatique des références pour un comptage précis.**
- **Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).**
- **Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces.**
- **Commutation de l'affichage pièce / poids.**
- **Déduction de la tare numérique pour un poids de récipient connu. Utile lors de contrôles de quantité de remplissage.**
- **Détermination du pourcentage: affichage de l'écart par rapport au poids de référence en % et non en grammes.**
- **KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d'interface KUP externes (non fournis), par ex. RS-232, USB, pour l'échange de données et d'ordres de commande, sans nécessiter d'installation.**

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie interne et externe, poids de contrôle, fixation murale, imprimante, colonne et adaptateurs d'interface (par ex. RS-232 et USB) disponibles sur demande.

Description technique

Temps de montée	3 s
Poids net	19 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	DS
Dimensions du plateau	500×400 mm
Lecture	0,5 g
Reproductibilité	0,5 g
Poids unitaire minimal	5 g
Étalonnage	Prix sur demande
Plage de pesée maximale	0 - 65 kg
Hauteur des chiffres unité d'affichage	18 mm
Type de produit	Plates-formes de pesée

Services

Étalonnage Balances Plage de pesée maximale 100 kg	027700 100
Étalonnage DAkkS Balance Plage de pesée maximale 180	027710 180