

**KERN****Plate-forme de pesée, type DS haute résolution, Plage de pesée maximale: 150kg**

## Données de commande

N° commande	479611 150
GTIN	4045761357037
Classe d'article	47D

## Description

### Exécution:

- Plate-forme de pesée robuste utilisée comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
- Afficheur avec hauteur de chiffre de 21 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l'aide d'un câble flexible.
- Plate-forme robuste avec capot de protection pour l'afficheur.
- Utilisation simple, didactique avec dialogue (oui / non) sur l'affichage.
- Fonctionnement sur batterie (batterie disponible sur demande) ou sur secteur.
- Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
- Avec optimisation automatique des références pour un comptage précis.
- Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).
- Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces.
- Commutation de l'affichage pièce / poids.
- Déduction de la tare numérique pour un poids de récipient connu. Utile lors de contrôles de quantité de remplissage.
- Détermination du pourcentage: affichage de l'écart par rapport au poids de référence en % et non en grammes.
- KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d'interface KUP externes (non fournis), par ex. RS-232, USB, pour l'échange de données et d'ordres de commande, sans nécessiter d'installation.

### Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

**Accessoire(s):**

Batterie interne et externe, poids de contrôle, fixation murale, imprimante, colonne et adaptateurs d'interface (par ex. RS-232 et USB) disponibles sur demande.

---

**Description technique**

Lecture	1 g
Poids net	19 kg
Dimensions du plateau	500×400 mm
Reproductibilité	1 g
Référence fabricant	DS
Temps de montée	3 s
Étalonnage	Prix sur demande
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de pesée maximale	0 - 150 kg
Poids unitaire minimal	10 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage	18 mm
Type de produit	Plates-formes de pesée

---

**Services**

Étalonnage Balances Plage de pesée maximale 150 kg	027700 150
Étalonnage DAkkS Balance Plage de pesée maximale 180	027710 180