

REGO-FIX▲

**Système d'arrosage reCool®, pour pinces de serrage ER: ER32****Données de commande**

N° commande	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Classe d'article	33B

**Description****Exécution:**

- **Modification aisée d'outils entraînés avec arrosage externe pour utilisation d'un système d'arrosage interne.**
- **Arrosage précis au niveau de l'arête et meilleure évacuation des copeaux.**
- **Convient particulièrement pour les cavités et les poches profondes.**
- **Excellente qualité d'état de surface.**

**Avantage(s):**

- **Modification économique des systèmes d'outils entraînés existants pour utiliser un système d'arrosage interne.**
- **Adapté à l'utilisation d'émulsion et d'huile.**
- **Pression de lubrifiant jusqu'à 100 bars (150 bars avec flexible haute pression, disponible sur demande).**
- **Roulements nécessitant peu d'entretien.**
- **Pour arrosage interne (avec disques d'étanchéité 309630 et 309635).**

Vitesses de rotation jusqu'à 40.000 tr/min.

**Utilisation:**

Convient pour les outils entraînés avec filetage ER et raccord pour lubrifiant G1/8 pouce, ainsi qu'aux pinces de serrage ER suivant DIN 6499 / ISO 15488.

**Livraison:**

1 × écrou de serrage reCool®, 1 × ressort hélicoïdal et tuyau Ø 6 mm, longueur 400 mm, 2 × raccords filetés droits BSP G1/8 pouce, 2 × raccords filetés coudés 90° BSP G1/8 pouce.

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation du système d'arrosage avec arrosage interne, utiliser impérativement les disques d'étanchéité correspondants 309630 et 309635! Disques de rinçage de lubrifiant pour arrosage périphérique disponibles sur demande.

**Pour les outils entraînés avec alésage dans la broche vers l'engrenage (par ex. vis de réglage de longueur), l'alésage doit impérativement être étanchéifié!**

---

**Description technique**

Largeur B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Type de produit	Buse d'arrosage