

REGO-FIX▲

Système d'arrosage reCool®, pour pinces de serrage ER: ER25**Données de commande**

N° commande	319704 ER25
GTIN	4067263211655
Classe d'article	33B

Description**Exécution:**

- **Modification aisée d'outils entraînés avec arrosage externe pour utilisation d'un système d'arrosage interne.**
- **Arrosage précis au niveau de l'arête et meilleure évacuation des copeaux.**
- **Convient particulièrement pour les cavités et les poches profondes.**
- **Excellente qualité d'état de surface.**

Avantage(s):

- **Modification économique des systèmes d'outils entraînés existants pour utiliser un système d'arrosage interne.**
- **Adapté à l'utilisation d'émulsion et d'huile.**
- **Pression de lubrifiant jusqu'à 100 bars (150 bars avec flexible haute pression, disponible sur demande).**
- **Roulements nécessitant peu d'entretien.**
- **Pour arrosage interne (avec disques d'étanchéité 309630 et 309635).**

Vitesses de rotation jusqu'à 12.000 tr/min.

Utilisation:

Convient pour les outils entraînés avec filetage ER et raccord pour lubrifiant G1/8 pouce, ainsi qu'aux pinces de serrage ER suivant DIN 6499 / ISO 15488.

Livraison:

1 × écrou de serrage reCool[®], 1 × ressort hélicoïdal et tuyau Ø 6 mm, longueur 400 mm, 2 × raccords filetés droits BSP G1/8 pouce, 2 × raccords filetés coudés 90° BSP G1/8 pouce.

Remarque(s):

En cas d'utilisation du système d'arrosage avec arrosage interne, utiliser impérativement les disques d'étanchéité correspondants 309630 et 309635! Disques de rinçage de lubrifiant pour arrosage périphérique disponibles sur demande.

Pour les outils entraînés avec alésage dans la broche vers l'engrenage (par ex. vis de réglage de longueur), l'alésage doit impérativement être étanchéifié!

Description technique

Largeur B	27 mm
Ø D	50 mm
Type de produit	Buse d'arrosage