

Garant**GARANT Softcut® HSI pas étroit, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
50/6mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 214908 50/6 |
| GTIN | 4045197674661 |
| Classe d'article | 210 |

Description

Exécution:

Acier traité à chaud et résistant à l'usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

Utilisation:

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l'usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d'insertion réduits.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Pour des angles exacts à 90°, choisir $a_p = 6$ mm.

Description technique

| | |
|---------------------------|-------|
| Longueur totale L_{tot} | 40 mm |
|---------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ø dents D_c | 50 mm |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$ | 6 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø fixation | 22 mm |
| Plaquette adaptée | SO.. 0836.. |
| Nombre de dents Z | 6 |
| Série | Softcut® |
| Type de queue | avec alésage |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219863 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP |