



## Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 12 mm, Ø serrage D1: 3mm



### Données de commande

N° commande	302145 3
GTIN	4060576155289
Classe d'article	33T

### Description

#### Exécution:

Douille de réduction **Schunk** GZB-S.

**Avec fentes de conduits d'arrosage.**

#### Utilisation:

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité  $\pm 5 \mu\text{m}$  (précision du système pour  $3 \times D$ ).
- Précision de concentricité  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

#### Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 20 mm.

### Description technique

Ø D	12 mm
Longueur totale L	52,5 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	3 mm
Attribut des noms de produit	Ø 12 mm
Précision de concentricité système	5 $\mu\text{m}$
Type de produit	Douille de réduction

