

**Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Classe d'article	45A

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec grand affichage LCD. Le cadran pivotant à 270° permet une orientation optimale de l'affichage des valeurs mesurées pour une multitude d'applications.

Fonctionnement:

Remise à zéro/Preset, sortie des valeurs mesurées, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable, mode Veille.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Touches spéciales et de rechange 424900; 434910; 434915. Câble de données 498928.

Description technique

Epaisseur du boîtier	33 mm
Etalonnage	C1
Lecture commutable	0,00005 pouce
Lecture commutable	0,001 mm

Ø corps max	59,8 mm
Plage de mesure	0 - 12,5 mm
Série	DIALTRONIC
Force de mesure	0,65 – 0,90 N
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø axe de fixation h6	8 mm
Type de pile	Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,004 mm
Norme	DIN 878
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Fonction de preset	oui
Méetrologie	numérique
Type de produit	Comparateur

Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------