

**Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Classe d'article	45A

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec affichage combiné chiffres/graduations (hauteur des chiffres 10 mm) et repères de tolérance mécaniques. Affichage/clavier orientable jusqu'à 270°.

Fonctionnement:

Remise à zéro/Preset, sortie des valeurs mesurées, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable, mode Veille. Détermination des tolérances inférieure et supérieure, mesure dynamique Min / Max / Max-Min, sélection Réf. 1 ou Réf. 2 (Preset et tolérance enregistrée), facteur de multiplication, verrouillage du clavier, sortie de données, résolution au choix (0,01 ou 0,001 mm). IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498928, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Description technique

Ø corps max	59,8 mm
-------------	---------

Série	DIALTRONIC
Indice de protection IP	IP 54
Lecture commutable	0,00005 pouce
Force de mesure	0,65 – 0,90 N
Plage de mesure	0 - 12,5 mm
Étalonnage	C1
Type de pile	Piles boutons
Épaisseur du boîtier	33 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	0,001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Hauteur des chiffres	10 mm
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Fonction de preset	oui
Méetrologie	numérique
Type de produit	Comparateur

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032