



Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 434291 25 |
| GTIN | 7630041152517 |
| Classe d'article | 45A |

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec affichage combiné chiffres/graduations (hauteur des chiffres 10 mm) et repères de tolérance mécaniques. Affichage/clavier orientable jusqu'à 270°.

Fonctionnement:

Remise à zéro/Preset, sortie des valeurs mesurées, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable, mode Veille. Détermination des tolérances inférieure et supérieure, mesure dynamique Min / Max / Max-Min, sélection Réf. 1 ou Réf. 2 (Preset et tolérance enregistrée), facteur de multiplication, verrouillage du clavier, sortie de données, résolution au choix (0,01 ou 0,001 mm). IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498928, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Description technique

| | |
|--------------|---------------|
| Type de pile | Piles boutons |
|--------------|---------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Plage de mesure | 0 - 25 mm |
| Ø corps max | 59,8 mm |
| Lecture commutable | 0,001 mm |
| Etalonnage | C1 |
| Ø axe de fixation h6 | 8 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Série | DIALTRONIC |
| Lecture commutable | 0,00005 pouce |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Epaisseur du boîtier | 33 mm |
| Force de mesure | 0,65 – 1,15 N |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,004 mm |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Hauteur des chiffres | 10 mm |
| Interface | Interface Digimatic |
| Interface | Interface USB |
| Fonction de preset | oui |
| Métrologie | numérique |
| Type de produit | Comparateur |

Services

| | |
|---|------------|
| EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm | 023000 30 |
| Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm | 023010 100 |

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032