



## Cliquets adaptables réversibles, Carré d'entraînement: 1/4pouce



### Données de commande

N° commande	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Classe d'article	66F

### Description

#### Exécution:

Cliquet adaptable réversible à 48 dents et angle de reprise de 7,5°.

#### Données d'utilisation:

##### Légende du schéma et de la formule:

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$L_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

#### Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5

### Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Nombre de dents	48

Hauteur h	8 mm
Mesure étalon S	25 mm
Emmanchement	Ø 6 mm
Série	QH
Largeur b	15 mm
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	non
Type de produit	Cliquets