



## Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Pointure EU: 38



### Données de commande

N° commande	092507 38
GTIN	4044348700051
Classe d'article	09C

### Description

#### Exécution:

Les chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO protègent le cou-de-pied et le métatarse grâce à la **protection du métatarse certifiée SECURA META COVER** tout en préservant la souplesse de la chaussure.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Languette antipoussière.**
- **Sans coutures.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris ardoise.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

#### Remarque(s):

Modèle large XB sous 092508.

### Description technique

Classe de protection	S3
Sexe	Homme

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Référence fabricant	Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 NB
Couleur	noir
Résistance à la pénétration	Tissu
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Protection du métatarse	Mousse PVC
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	38
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité