



Meuleuse d'angle compacte, Type: 72226760



Données de commande

N° commande	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

Meuleuse d'angle compacte, résistante à la poussière, puissante, nécessitant peu d'entretien et d'une grande longévité avec **moteur PowerDrive FEIN sans charbons**.

Protection optimale de l'utilisateur grâce aux fonctionnalités suivantes:

- Démarrage en douceur
- Protection anti-redémarrage
- Contrôle du blocage
- Protection électronique contre la surcharge
- Présélection de la vitesse
- Contrôle anti-recul, poignée antivibrations et frein

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Description technique

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	CG 15-125 BL
Poids	2,2 kg
Particularité	Moteur sans charbons
Vitesse de rotation max.	3500 - 9000 min ⁻¹
Ø disque max.	125 mm
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Puissance absorbée	1500 W
Type de produit	Meuleuses d'angle