

Garant GRIDLINE

**Garant armoire support, pour dim. marbre longueur×largeur: 800X600mm****Données de commande**

N° commande	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.

**Armoire support**, corps en tôle d'acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

**Placement:**

Hauteur utile porte: 345 mm

Nombre de plateaux de rangement: 1

Nombre de bâtis avec porte: 1

Nombre de bâtis avec tiroirs: 0

**Remarque(s):**

Pour les éléments d'installation isolés contre les vibrations, commander 4x 086002 réf. 850.

**Description technique**

Charge admissible répartie sur la surface	500 kg
Hauteur bâti	710 mm

Largeur bâti	606 mm
Hauteur utile porte	345 mm
Profondeur bâti	600 mm
Hauteur bâti avec garnitures	770 mm
Nombre de plateaux de rangement	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur	25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Bâti