

Garant GRIDLINE

**Garant armoire support, pour dim. marbre longueur×largeur: 1000X630mm****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 431060 1000X630 |
| GTIN             | 4067263264910   |
| Classe d'article | 41C             |

**Description****Exécution:**

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.

**Armoire support**, corps en tôle d'acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

**Placement:**

Hauteur utile porte: 345 mm

Nombre de plateaux de rangement: 1

Nombre de bâtis avec porte: 1

Nombre de bâtis avec tiroirs: 0

**Remarque(s):**

Pour les éléments d'installation isolés contre les vibrations, commander 4x 086002 réf. 850.

**Description technique**

|   |         |
|---|---------|
| Hauteur bâti avec garnitures              | 770 mm  |
| Charge admissible répartie sur la surface | 1000 kg |
| Largeur bâti                              | 856 mm  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Hauteur utile porte                                | 345 mm             |
| Profondeur bâti                                    | 600 mm             |
| Hauteur bâti                                       | 710 mm             |
| Nombre de plateaux de rangement                    | 1 mm               |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg              |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)          | 100 %              |
| Réglage en hauteur                                 | 25 mm              |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de                 | 9×9                |
| Serrure à cylindre                                 | Cylindre modulaire |
| Type de produit                                    | Bâti               |