



## Meuleuses droites Batterie, Type: 71230561



### Données de commande

N° commande	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

- **Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.**
- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**

Collet long. Le collet long et mince permet une insertion en profondeur dans la pièce (par ex. meulage intérieur de tuyaux).

#### Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 1x clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. **Sans batterie ni chargeur.**

#### Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm. Batteries adaptées, voir codes art. 073856 – 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 – 073867.

### Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nombre de batteries incluses	0

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	AGSZ 18-280 LBL AS
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	1,6 kg
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses droites