



Cisaille à tôle / à fendre sans fil, Type: 71300661



Données de commande

N° commande	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Cisaille à tôle sans fil pour une utilisation mobile.

Cisailles à tôle.

- Excellente courbure pour une déformation moindre de la tôle.
- Confortable et rapide lors de travaux de dressage et de coupe à dimension.
- Pour tôles jusqu'à 800 N/mm² et aciers inoxydables.
- Couteaux de rechange: coupe plus propre et sans bavures à moindres frais.

Livraison:

Avec L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 – 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

Description technique

Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Poids	2 kg
Rayon de la courbe minimale	15 mm

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de coupe	5 - 8 m/min
Cadence	4000 min^{-1}
Référence fabricant	ABLS 18 1.6 E AS
Largeur de coupe	0 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	1 mm
Type de produit	Cisailles à tôle