



Chanfreineuse sans fil utilisation manuelle, Type: AKFH18-5AS



Données de commande

N° commande	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Pour la réalisation de chanfreins et d'arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages. Puissante fraise à chanfreiner sans fil pour une préparation optimale des revêtements pour un travail flexible en atelier et sur chantier. Affleureuse sans fil jusqu'à 5 mm.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, 1 machine avec tête de fraisage à 45° (sans galet de guidage, sans plaquettes), 3 vis de serrage, 1 pâte de cuivre, 1 clé à 6 pans creux 4 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 valise en plastique.

Remarque(s):

Accessoires nécessaires disponibles dans notre eShop à partir des codes art. 078136 – 078138. Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – 073859 ou kits de base, voir codes art. 073863 – 073867.

Description technique

Référence fabricant	AKFH 18-5 AS
Angle de chanfrein	45 degré
Vitesse de rotation à vide	2400 - 7500 min ⁻¹

Rayon	2,5 mm
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Ø disque d'appui	98 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	5
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ebavureuses et chanfreineuses