

Garant GRIDLINE

Garant armoire support, pour dim. marbre longueur×largeur: 1500X1000mm**Données de commande**

N° commande	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.

Armoire support, corps en tôle d'acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Hauteur utile porte: 425 mm

Nombre de plateaux de rangement: 1

Nombre de bâtis avec porte: 1

Nombre de bâtis avec tiroirs: 1

Remarque(s):

Pour les éléments d'installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.

Description technique

Largeur bâti	1106 mm
Hauteur utile porte	425 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm

Charge admissible répartie sur la surface	2000 kg
Profondeur bâti	800 mm
Hauteur bâti	710 mm
Hauteur bâti avec garnitures	770 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20 mm
Nombre de plateaux de rangement	1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Réglage en hauteur	25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Bâti