


**BDGT 170404 FR-JA, GW25, Type: ALU**

**Données de commande**

N° commande	227526 ALU
GTIN	4960664457878
Classe d'article	25A

**Description**
**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° précis jusqu'à  $a_p = 9$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,05 – 0,33 mm

**Description technique**

Type	ALU
Avance $f_z$ par dent	0,05 – 0,33 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	BDGT 170404 FR-JA
Nuance	GW25
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		