

Fraise à dresser à 90°MECH17, Queue cylindrique, Ø D / Zeff: 40/2mm



Données de commande

N° commande	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique.

Description technique

Longueur de col L₁	73 mm
Plaquette adaptée	BD 1704
Ø queue D _s h6	32 mm
Ø dents D _c	40 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	59 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longueur totale L _{tot}	160 mm
Nombre de dents effectif $Z_{\mbox{\tiny eff}}$	2
Code ISO plaquette	BDMT 170408
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage



Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage 229709