


**Comparateur, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58mm****Données de commande**

N° commande	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Etalonnage	C1
Force de mesure	0,7 - 1,4 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Norme	DIN 878
Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm

Ø corps max	58 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Métrie	mécanique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Comparateur

Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5