

AEG

Meuleuse d'angle sans fil, sans batterie, Type: BEWS18BLPX



Données de commande

N° commande	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle 18 V sans charbons de construction compacte.

- **Réglage rapide du capot de protection.**
- **Commutateur Paddle pour plus de contrôle et de sécurité.**
- **Témoin d'avertissement à LED pour une protection contre la surcharge.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073820 et 073846.

Description technique

Prof. de tronçonnage max.	26 mm
Vibrations maximales suivant EN	5,4 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Protection de surcharge	oui
Nombre de batteries incluses	0

Ø disque max.	125 mm
Dispositif homme-mort	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Démarrage en douceur	non
Poids	2,16 kg
Référence fabricant	BEWS18-125BLPX2-0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Arrêt kickback	non
Type de produit	Meuleuses d'angle