

**Garant****Disque à lamelles, Ø 19 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	555915 100
GTIN	4067263290537
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Nylon en étoile avec filetage. Type de nylon robuste et résistant au déchirement, pas d'effilochage au niveau des arêtes. 3 couches.

**Utilisation:**

Pour le nettoyage, l'ébavurage et la finition d'endroits difficiles d'accès, tels que **alésages**, **filetages intérieurs**, **tubes** et **évidements**. Utiliser avec une queue de serrage 555920.

**Description technique**

Comparaison grain	100
Degré de finesse	grossier
Couleur	brun
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 19 mm
Vitesse de rotation recommandée	10000 min <sup>-1</sup>

Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disque à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		