

**Garant****Disque compact, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 100**

## Données de commande

N° commande	554061 100
GTIN	4067263290742
Classe d'article	51E

## Description

### Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.

Non-tissé avec abrasif lié à la résine, **forme de disque comprimée**.

### Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Convient particulièrement pour le **ponçage de finition et l'ébavurage**. Laisse une  **finition fine** sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

### Remarque(s):

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir 573510 et suivants.

## Description technique

Comparaison grain	100
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Degré de dureté	Dur
Degré de finesse	grossier
Exécution	8 A crs
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	22000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disque compact

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

