

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	614853 13
GTIN	4018754239184
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 614820

Description technique

Hauteur de bague h_2	8,4 mm
Hauteur de mâchoire h_1	6,6 mm
Longueur de clé L	182 mm
Ø bague D	25 mm
Largeur mâchoires b	26,5 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés