



Bottes de sécurité noires DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 42



Données de commande

N° commande	092916 42
GTIN	8713197371304
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. **Excellente adhérence** avec semelle extérieure résistante à l'huile. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Description technique

Classe de protection	S5
Sexe	Homme

Pointure UE	42
Résistance à la pénétration	Acier
Couleur	noir
Matériau coque de protection	Acier
Type de produit	Bottes en caoutchouc